

클램핑 바

EH 1533.000 - EH 1633.200




제품 설명

재질

- 스틸, 흑색처리

그림



주문 정보

| 시스템 | 치수 | | | | y | 스크류용 | [g] | 제품 번호. |
|-----|----------------|----------------|----------------|----|----|------|-----|----------|
| | l ₁ | b ₁ | l ₂ | h | | | | |
| L12 | 74 | 30 | 50,0 | 15 | 12 | M12 | 364 | 1533.000 |
| L12 | 95 | 30 | 70,3 | 15 | 12 | M12 | 510 | 1533.200 |
| L16 | 85 | 35 | 50,0 | 14 | 16 | M16 | 467 | 1633.000 |
| L16 | 105 | 35 | 70,3 | 14 | 16 | M16 | 629 | 1633.200 |

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.