

위치 결정 클램핑 바
EH 1549.200 - EH 1649.200




제품 설명

재질

- 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리


그림



주문 정보

시스템	치수								[g]	제품 번호.
	l ₁	b ₁	h	b ₂	h ₁	h ₂	d ₁	d ₂		
L12	78	50	37	30	25	24	12	M12	834	1549.200
L12	78	50	57	30	45	24	12	M12	1317	1549.400
L16	90	60	45	40	35	25	16	M16	1439	1649.200

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.