

스톱퍼 · 평면
EH 1586.




제품 설명

재질

인서트
· 초경

몸체
· 공구강, 경화처리

그림



주문 정보

d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	치수		b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	[g]	제품 번호.
					l ₄	[mm]						
평평한 형, 양쪽면 - 그림 1												
M12	-	40	20±0,01	-	-		44-0,05	-	21,4	-	395	1586.070
평평한 형, 양면 / 폭 좁은 형 - 그림 2												
M12	-	40	20±0,01	-	-		44	29	21,4	6,4	324	1586.071
평평한 형, 양면 / 높은 형 - 그림 3												
M12	-	80	40	-	40		44-0,10	-	51,4	-	1601	1586.072
평평하고 홈이 있는 형 - 그림 4												
M12	12	42	20±0,01	2	-		44-0,05	24	21,4	13,4	407	1586.073

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.