

클램핑 바 용 서포트
EH 1586.



제품 설명

재질

- 공구강, 경화처리

그림




그림 1




그림 2




그림 3

주문 정보

l ₁	l ₂	치수				h ₁ ±0,01	h ₂	[g]	제품 번호.
		b ₁	b ₂	[mm]					
높은형 - 그림 1									
44	-	14	5		15	8	72	1586.200	
낮은형 - 그림 2									
44	-	14	5		8	1	60	1586.202	
높이, 폭 단축형 - 그림 3									
44	29	14	5		15	8	64	1586.201	

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.