

서포트 죠오 · 각도 조절

EH 1702.



제품 설명

- 다양한 풀-다운(pull-down) 웨지 부품 (제품번호: 1703.300-1703.400), 범용 그립퍼 세트 (제품번호: 1702.600)와 그립퍼 스테드 (제품번호: 1702.710-1702.780)의 설치 용
- 전면은 클램핑 표면으로 사용 가능 (경화 및 연마 처리) 서포트 죠오, 이동축, 회전기능 (제품번호: 1702.200)
- 불균일한 형태의 가공물 클램핑 용
- 평행하지 않은 클램핑 표면의 보정 클램핑 웨지 부품, 그립퍼 세트와 그립퍼 스테드는 포함되지 않음

재질

- 스틸, 경화처리

그림




그림 1






그림 2



주문 정보

죠오 넓이 [mm]	치수				[kg]	제품 번호.
	b	l [mm]	h	c		
죠오, 고정형 - 그림 1						
125	189	104	20	24	3	1702.100
죠오, 이동식 - 그림 2						
125	189	97	20	24	3	1702.200

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.