


## 웨지 부품 · 정밀 그립퍼 EH 1703.




### 제품 설명

- 다양한 표면 상태와 재질, 형상을 위한 웨지 부품
- 신속한 교체 가능
- 최소 클램핑 깊이 8 mm

### 재질

- 스틸, 경화처리

### 그림



### 주문 정보

b	치수		[g]	제품 번호
	h <sub>1</sub> [mm]	h <sub>2</sub>		
27,8	16,5	11	19	1703.350

### 규정 준수

#### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

#### SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

#### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.