

## 5면 가공용 죠오

EH 1704.



### 제품 설명

- 5면 가공을 위해 적합
- 톨을 위한 더 나은 접근성
- 연마처리된 클램핑 표면
- 평행 부품을 위한 추가 나사산
- 풀-다운(Pull-down)을 통한 정밀성
- 형태 고정을 통한 안전성

### 재질

- 스틸, 플라즈마 질화 처리

### 그림




그림 1




그림 2

### 주문 정보

죠오 넓이 [mm]	치수														[kg]	제품 번호.	
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	b <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	a			c
죠오, 고정형 - 그림 1																	
125	116	92	60	30	108	103	13,5	31	16,5	97,5	48	76	56	69	24	6	1704.100
죠오, 이동식 - 그림 2																	
125	116	92	60	30	108	87	13,5	30	16,5	97,5	48	76	56	38	24	5	1704.200

## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.