

웨이 어댑터 · 5면 가공용 죠오 용 EH 1704.




제품 설명

- 5면 가공용 죠오 용 웨지 어댑터.
- 4 포인트 형 웨지 부품 (제품 번호. 1703.340), 정밀 그립퍼 (제품 번호. 1703.350), 코트형 웨지 부품 (제품 번호. 1703.360)의 설치 용
- M 6 x 8 mm 고정나사 포함 (제품 번호. 1701.300)

재질

- 스틸, 경화처리

그림



주문 정보

b	치수 l [mm]	h	 [g]	제품 번호.
24,15	11,8	21,45	28	1704.410

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.