

가공물 스톱퍼·회전 EH 1705.




제품 설명

- 바이스의 양쪽 면에 고정하여 사용 가능
- M8 조임 나사
- 가공물의 세번째 축의 위치를 미리 설정하고 클램프할 수 있음
- 가공물의 클램프 이후에 이를 해제했다가 다시 정확한 위치에 놓을수 있게 함 (± 0.01 의 반복 정밀성).

재질

- 스틸, 흑색처리

그림



주문 정보

치수								[g]	제품 번호.
b 최소	b 최대	l ₁	l ₂	l ₃ 최소	l ₃ 최대	l ₄ 최소	l ₄ 최대		
33	92	67	15	12	63,5	53,5	113,5	1382	1705.100

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.