

토크 렌치 EH 1705.




제품 설명

- 10 ~ 60 Nm 사이 조절 가능

재질

- 스틸, 단조

그림



주문 정보

치수 L [mm]	AK (사각 드라이브) [내부]	 [g]	제품 번호.
305	3/8	577	1705.200

규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.