

클램핑 큐브 · 용접, 반가공
EH 1910.



제품 설명

재질



- 스틸, 용접

더 많은 정보

참조

스페셜 플레이트는 별도 요청.


그림



주문 정보

l ₁	l ₂ +1	l ₃ ±0,2	l ₄ ±0,2	치수		a ±0,013	b ₁ ±0,2	b ₂ ±0,2	y [mm]	스크류용 [mm]	잠금 홀 수 n	🔩 [kg]	제품 번호.
				h	h ₁								
400	231	-	150	500	450	150	150	-	12	M12	4	134	1910.220
500	331	-	200	650	595	200	200	-	12	M12	4	265	1910.240
630	451	200	300	800	740	200	200	300	16	M16	8	427	1910.260

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 압과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.