

인덱스 플런저 미니 인덱스 · 마운팅 플렌지 형 EH 22110.



제품 설명

Especially suitable for screwing on thin-walled parts.
인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.
최소의 작업 공간에 적합.

재질

- 플렌지**
- 아연 다이 캐스트, 아연 도금처리
- 잠금핀**
- 스테레스 스틸 1.4305
- 손잡이**
- 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광

작동


자체 잠금 타입 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 30도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨.

더 많은 정보

참조

손잡이 분리 불가능

그림



주문 정보

치수													스프링력 ¹⁾		온도		중량 [g]	제품 번호
d ₁ h9	l ₂	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	k	l ₁	l ₃	l ₄	l ₅	s	F ₁ ~	F ₂ ~	최소	최대		
[mm]													[N]		[°C]			
잠금장치 없음 - 그림 1																		
4	5	35	15	8	21	4,3	25	20,5	2,0	4	0	5	4	12	-30	80	23	22110.1205
4	10	35	15	8	21	4,3	25	20,5	2,0	4	5	5	4	12	-30	80	23	22110.1210
5	6	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	0	6	6	16	-30	80	39	22110.1215
5	12	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	6	6	6	16	-30	80	40	22110.1220
6	6	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	0	6	6	16	-30	80	39	22110.1225
6	12	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	6	6	6	16	-30	80	41	22110.1230
8	10	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	0	10	11	35	-30	80	94	22110.1235
8	20	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	10	10	11	35	-30	80	98	22110.1240
10	10	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	0	10	11	35	-30	80	96	22110.1245
10	20	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	10	10	11	35	-30	80	90	22110.1250

¹⁾ 통계상 평균수치임

d ₁ h9	l ₂	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	치수						스프링력 ¹⁾		온도		제품 번호		
						d ₄	k	l ₁	l ₃	l ₄	l ₅	s	F ₁ ~	F ₂ ~	최소		최대	
[mm]													[N]		[°C]		[g]	
잠금장치 있음 - 그림 2																		
4	5	35	15	8	21	4,3	25	20,5	2,0	4	0	5	4	12	-30	80	22	22110.1305
4	10	35	15	8	21	4,3	25	20,5	2,0	4	5	5	4	12	-30	80	23	22110.1310
5	6	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	0	6	6	16	-30	80	38	22110.1315
5	12	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	6	6	6	16	-30	80	39	22110.1320
6	6	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	0	6	6	16	-30	80	38	22110.1325
6	12	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	6	6	6	16	-30	80	39	22110.1330
8	10	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	0	10	11	35	-30	80	93	22110.1335
8	20	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	10	10	11	35	-30	80	97	22110.1340
10	10	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	0	10	11	35	-30	80	95	22110.1345
10	20	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	10	10	11	35	-30	80	101	22110.1350

¹⁾ 통계상 평균수치임

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.