

인덱스 플런저·나사 플렌지 있음, 수평형
EH 22110.



제품 설명

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

재질

케이스

- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은 색

잠금핀

- 스텐레스 스틸 1.4305

손잡이

- 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광

폴-링

- 스텐레스 스틸 1.4310

조립

와셔 ISO 7092로 조립.

작동




잠금 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 90도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨 (이때 잠금 핀이 돌출되어 있지 않음).

더 많은 정보

참조




손잡이 분리 불가능

그림






잠금 없음

그림 1



잠금 없음

그림 2



잠금장치 있음

그림 3

주문 정보


치수														스프링력 ¹⁾		온도		중량 [g]	제품 번호	
d ₁	d ₂	d ₃	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₂	F ₁	F ₂	최소			최대
[mm]														최소	최소	[°C]		[g]		
당길 링이 있는 타입, 잠금장치 없음 - 그림 1																				
4	-	14	16,5	22	6,0	3,3	4,0	7,0	14	4,0	8	4,5	34,5	4	3	12	-	100	11	22110.0304
5	-	18	22,0	28	8,0	4,3	4,5	9,5	18	5,0	10	7,0	45,0	5	5	24	-	100	21	22110.0305
6	-	24	27,5	32	10,0	5,4	5,0	10,5	21	5,5	12	10,0	57,5	6	5	21	-	100	40	22110.0306
8	-	30	33,0	34	12,0	5,4	6,0	12,5	23	5,5	12	15,5	71,0	8	6	22	-	100	58	22110.0308
10	-	30	35,0	39	14,5	6,5	6,0	14,5	27	6,0	15	13,5	75,0	10	4	25	-	100	83	22110.0310
손잡이 있음, 잠금장치 없음 - 그림 2																				
4	12	-	16,5	22	6,0	3,3	4,0	7,0	14	4,0	8	4,5	30,5	4	3	12	-30	80	11	22110.0324
5	16	-	22,0	28	8,0	4,3	4,5	9,5	18	5,0	10	7,0	40,0	5	5	24	-30	80	20	22110.0325
6	18	-	27,5	32	10,0	5,4	5,0	10,5	21	5,5	12	10,0	49,0	6	5	21	-30	80	37	22110.0326
8	21	-	33,0	34	12,0	5,4	6,0	12,5	23	5,5	12	15,5	59,0	8	6	22	-30	80	59	22110.0328
10	25	-	35,0	39	14,5	6,5	6,0	14,5	27	6,0	15	13,5	67,5	10	4	25	-30	80	90	22110.0330

¹⁾ 통계상 평균수치임

치수															스프링력 ¹⁾		🌡️		📦	제품 번호.		
d ₁ h11	d ₂	d ₃	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄ -0,2	h ₁	h ₂	k ₁ ±0,05	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₂ 최소	F ₁ ~	F ₂ ~	최소	최대			[g]	
[mm]															[N]		[°C]					
손잡이 있음 잠금장치 있음 - 그림 3																						
4	12	-	19,0	22	6,0	3,3	4,0	7,0	14	4,0	8	7,0	33,0	4	3	12	-30	80	12	22110.0344		
5	16	-	25,5	28	8,0	4,3	4,5	9,5	18	5,0	10	10,5	43,5	5	5	24	-30	80	26	22110.0345		
6	18	-	30,5	32	10,0	5,4	5,0	10,5	21	5,5	12	13,0	52,0	6	5	21	-30	80	40	22110.0346		
8	21	-	37,5	34	12,0	5,4	6,0	12,5	23	5,5	12	20,0	63,5	8	6	22	-30	80	67	22110.0348		
10	25	-	40,0	39	14,5	6,5	6,0	14,5	27	6,0	15	18,5	72,5	10	4	25	-30	80	98	22110.0350		

¹⁾ 통계상 평균수치임

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.