

## 클램핑 핀 · 자체-체결형, 눌러서 조정

EH 22360.



### 제품 설명

얇은 판 모양의 플레이트 여러장을 동시에 조이거나 잠글 수 있음 보호, 문 잠금, 혹은 용접 작업을 위한 판 (클램핑 거리 5mm) 클램핑 용 등.  
모든 버전은 내부식성을 지님(부식 방지 효과).  
인체 공학적인 손잡이 버전.

### 재질

핀 부분  
• 스테레스 스틸 1.4305

손잡이  
• 열가소성 수지(플라스틱) PA6, 회색

스프링  
• 스테인리스 스틸

### 작동

버튼을 누름으로써 잠겨있는 볼을 풀 수 있음.

### 더 많은 정보


### 액세서리

연결 케이블 EH 22400.에 쉽게 연결.

### 추가 제품

- 위치 부싱, 단동 볼 잠금핀 용
- 위치 부싱, 단동 볼 잠금핀과 소켓핀 용, 플랜지 있음
- 연결 케이블


### 그림



### 주문 정보

| d <sub>1</sub><br>-0,04<br>-0,08 | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | 치수             |                |                |                |                        | 위치 홀<br>H11 | 클램핑력<br>최대 | 온도   |    | 중량  | 제품 번호.     |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|------------|------|----|-----|------------|
|                                  |                |                |                | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub><br>언클램프 |             |            | 최소   | 최대 |     |            |
|                                  |                |                |                | [mm]           |                |                |                |                        | [mm]        | [N]        | [°C] |    | [g] |            |
| 6                                | 0 - 5          | 7,0            | 38             | 17,5           | 5,0            | 30,2           | 11,0           | 3                      | 6           | 16         | -30  | 80 | 22  | 22360.0010 |
| 6                                | 5 - 10         | 7,0            | 38             | 17,5           | 5,0            | 30,2           | 11,0           | 3                      | 6           | 18         | -30  | 80 | 23  | 22360.0012 |
| 8                                | 0 - 5          | 9,5            | 38             | 17,5           | 6,5            | 30,2           | 11,0           | 3                      | 8           | 16         | -30  | 80 | 24  | 22360.0020 |
| 8                                | 5 - 10         | 9,5            | 38             | 17,5           | 6,5            | 30,2           | 11,0           | 3                      | 8           | 18         | -30  | 80 | 26  | 22360.0022 |
| 10                               | 0 - 5          | 12,0           | 47             | 23,0           | 8,7            | 36,0           | 11,0           | 4                      | 10          | 21         | -30  | 80 | 48  | 22360.0030 |
| 10                               | 5 - 10         | 12,0           | 47             | 23,0           | 8,7            | 36,0           | 11,0           | 4                      | 10          | 23         | -30  | 80 | 51  | 22360.0032 |
| 12                               | 0 - 5          | 14,0           | 47             | 23,0           | 9,4            | 36,0           | 13,5           | 4                      | 12          | 21         | -30  | 80 | 51  | 22360.0040 |
| 12                               | 5 - 10         | 14,0           | 47             | 23,0           | 9,4            | 36,0           | 13,5           | 4                      | 12          | 23         | -30  | 80 | 55  | 22360.0042 |

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

식수안전 및 특성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.