

## 공차 링 EH 22750.




### 제품 설명

공차 링을 얇은 스틸 케이스의 볼 캐스터와 연결하여 사용함으로써 연결할 부품 사이의 큰 공차를 해결.

### 재질

- 스프링 스틸 스트립


### 그림



### 주문 정보

d <sub>1</sub>	치수		위치 홀 D <sub>1</sub>	[g]	제품 번호.
	[mm]	h <sub>1</sub> +0,2			
12,6		6,1	13,87+0,15	0,4	22750.0060
18,0		6,1	19,70+0,20	0,9	22750.0062
24,0		7,1	25,70+0,20	1,4	22750.0064
36,0		12,1	37,70+0,20	4,3	22750.0068
45,0		12,1	46,70+0,20	5,3	22750.0072
62,0		15,1	64,10+0,30	12,0	22750.0076

### 적용 예



## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.