

## T-슬롯 용 너트 · DIN 508, 반제품 EH 23010.




### 제품 설명

T-슬롯 용 너트(반제품)는 DIN 508에 따라 만들어짐. DIN에 포함되지 않은 다른치수에 대해서도 이용 가능.

### 재질

- 열처리 스틸, 밝은색
- 스테인리스 스틸 1.4301

### 그림



### 주문 정보

T-슬롯 사이즈 [mm]	치수				[g]	제품 번호.
	a	e [mm]	h	k		
<b>열처리 스틸</b>						
6	5,6	10	8	4	4,4	23010.0060
8	7,6	13	10	6	10,0	23010.0080
10	9,6	15	12	6	17,0	23010.0100
12	11,6	18	14	7	27,0	23010.0120
14	13,6	22	16	8	46,0	23010.0140
16	15,6	25	18	9	68,0	23010.0160 <sup>1)</sup>
18	17,6	28	20	10	95,0	23010.0180
20	19,6	32	24	12	149,0	23010.0200 <sup>1)</sup>
22	21,6	35	28	14	210,0	23010.0220
24	23,6	40	32	16	300,0	23010.0240 <sup>1)</sup>
28	27,6	44	36	18	430,0	23010.0280
32	31,5	50	40	20	580,0	23010.0320 <sup>1)</sup>
36	35,5	54	44	22	800,0	23010.0360
42	41,5	65	52	26	1250,0	23010.0420
48	47,5	75	60	30	1900,0	23010.0480
54	53,4	85	70	34	3141,0	23010.0540
<b>스테인리스 스틸</b>						
8	7,6	13	10	6	10,0	23010.0720
10	9,6	15	12	6	17,0	23010.0730
12	11,6	18	14	7	27,0	23010.0740
14	13,6	22	16	8	46,0	23010.0750
16	15,6	25	18	9	68,0	23010.0760 <sup>1)</sup>
18	17,6	28	20	10	95,0	23010.0780

<sup>1)</sup> 이 치수들은 DIN 규격이 아님.

## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.