


## 샤프트 / 평와셔

EH 23061.




### 제품 설명

EH 23310 클램핑 높이 연장 용. 샤프트 지점을 위해 다운 회전 클램프의 높이 조정을 함

### 재질

- 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리

### 그림



### 주문 정보

d <sub>1</sub>	치수 d <sub>2</sub> [mm]	s ±0,01	스크류용 [mm]	📦 [g]	제품 번호.
25	59,5	3	M24	53	23061.2403
25	59,5	4	M24	71	23061.2404
25	59,5	5	M24	89	23061.2405
25	59,5	10	M24	178	23061.2410
25	59,5	20	M24	358	23061.2420

### 규정 준수

#### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

#### SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

#### 식수 안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수 안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.