

샤프트 / 평와셔

EH 23061.




제품 설명

EH 23310 클램핑 높이 연장 용. 샤프트 지점을 위해 다운 회전 클램프의 높이 조정을 함

재질

- 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리

그림



주문 정보

| d ₁ | 치수 d ₂ [mm] | s ±0.01 | 스크류용 [mm] | 🔩 [g] | 제품 번호 |
|----------------|------------------------------|------------|--------------|----------|------------|
| 25 | 59,5 | 3 | M24 | 53 | 23061.2403 |
| 25 | 59,5 | 4 | M24 | 71 | 23061.2404 |
| 25 | 59,5 | 5 | M24 | 89 | 23061.2405 |
| 25 | 59,5 | 10 | M24 | 178 | 23061.2410 |
| 25 | 59,5 | 20 | M24 | 358 | 23061.2420 |

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수 안전 및 독성 물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수 안전 및 독성 물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.