

## 고정 슬롯 테넨 EH 23110.



### 제품 설명

DIN 650 규격 T-슬롯 기계 테이블 위에 픽스처와 클램핑 부품들의 위치를 결정하기 위해 사용된다.

### 재질


- 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리, 연마처리

### 더 많은 정보

#### 참조

치수 20, 23130.0020 참조.


### 그림



### 주문 정보

머신의 T-슬롯 사이즈 b h6 [mm]	스크류용 ISO 4762 [mm]	 [g]	제품 번호.
<b>사이즈 10-12 – 그림 1</b>			
10	M6	19	23110.0010
12	M6	20	23110.0012
<b>사이즈 14-18 – 그림 2</b>			
14	M6	28	23110.0014
16	M6	30	23110.0016
18	M6	32	23110.0018
<b>사이즈 22-36 – 그림 3</b>			
22	M6	58	23110.0022
24	M6	63	23110.0024
28	M6	68	23110.0028
36	M6	81	23110.0036

### 적용 예



## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.