

높이 조절 바 EH 23310.



제품 설명

다운 회전 클램프 EH 23310. 의 클램핑 범위를 증가시키는 용도로 사용할 수 있다. 또는 착좌 핀 (EH 22680.), 클램핑 핀 (EH 22690) 그리고 셀프-얼라이닝 패드 (EH 22730. - EH 22741.) 과 결합해서 여러 목적으로 사용이 가능하다.

재질


- 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리, 연마처리

더 많은 정보

추가 제품


- 패드, 널링형 혹은 포인트형
- 패드, 핀 모양
- 핀
- 패드, 조절형
- 셀프-얼라이닝 패드
- 셀프-얼라이닝 패드, 초경 인서트 부착형, 널링 타입
- 셀프-얼라이닝 패드, 자체 위치 복구 (self-resetting)
- 셀프-얼라이닝 패드, 강화 금속 볼, 널링, 자체 위치 복구
- 셀프-얼라이닝 패드, 조절형
- 셀프-얼라이닝 패드, 조절형, 자체 위치 복구

그림





주문 정보

d ₁ -0,1	l ₁	치수			WS [mm]	[g]	제품 번호.
		d ₂	l ₂	l ₃			
[mm]							
그림 1							
25	20±0,01	M 8	10	-	22	75	23310.0125
25	40±0,01	M 8	20	-	22	150	23310.0126
25	80±0,01	M 8	20	-	22	306	23310.0127
32	35±0,01	M10	20	-	27	202	23310.0130
32	70±0,01	M10	20	-	27	411	23310.0132
32	140±0,01	M10	20	-	27	848	23310.0134
40	35±0,01	M12	20	-	36	336	23310.0140
40	70±0,01	M12	20	-	36	673	23310.0141
40	140±0,01	M12	20	-	36	1366	23310.0142
40	35±0,01	M16	20	-	36	331	23310.0145
40	70±0,01	M16	20	-	36	663	23310.0146
40	140±0,01	M16	20	-	36	1330	23310.0147

d ₁ -0,1	l ₁	치수			WS		제품 번호
		[mm]					
60	35±0,01	M12	20	-	55	765	23310.0160
60	70±0,01	M12	20	-	55	1533	23310.0161
60	140±0,01	M12	20	-	55	3096	23310.0162
60	35±0,01	M16	20	-	55	763	23310.0165
60	70±0,01	M16	20	-	55	1522	23310.0166
60	140±0,01	M16	20	-	55	3056	23310.0167
60	50±0,01	M20	20	-	55	1087	23310.0170
60	100±0,01	M20	20	-	55	2130	23310.0171
60	200±0,01	M20	20	-	55	4335	23310.0172
70	50±0,01	M24	25	-	65	1361	23310.0241
70	100±0,01	M24	25	-	65	2721	23310.0242
그림 2							
90	200±0,02	M24	35	50	65	8860	23310.0243
90	300±0,02	M24	35	50	65	13820	23310.0244

적용 예





규정 준수

자세한 규정 준수 정보를 보려면 원하는 품목 번호를 선택하십시오.