

클램핑 조오 · 플로팅 클램프 M 16 용 EH 23320.




제품 설명

클램핑 조오는 클램핑 범위를 조절하기 위해 플로팅 클램프 23320.0016에 사용할 수 있다.

재질

- 표면 경화처리 스틸, 망간 인산염 처리


그림



주문 정보

클램핑 범위 [mm]	치수				[g]	제품 번호
	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄		
상부 스탠다드 클램핑 조오 - 그림 1						
10 - 25	29,0	40	33,3	27,6	402	23320.0060
상부 교환 가능한 클램핑 조오 - 그림 2						
0 - 14	41,0	40	33,3	27,6	380	23320.0062
상부 교환 가능한 클램핑 조오 - 그림 3						
23 - 38	21,6	45	38,3	32,6	435	23320.0064
상부 교환 가능한 클램핑 조오 - 그림 4						
35 - 50	18,6	54	47,3	41,6	500	23320.0066

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.