

U-핸들 · 플라스틱, 전면 설치형
EH 24320.



제품 설명

U-핸들은 기계 도어, 가구 도어, 캐비닛 도어, 서랍 및 서랍 장치에 사용된다.
U-핸들은 유리 섬유 강화 플라스틱으로 제작되었으며, 높은 안정성과 단순하며 시대를 초월한 디자인의 인체 공학적 프로파일 디자인이 특징.

재질


손잡이
• 플라스틱 PA, 유리섬유 보강, 검은색

조립

장착은 실린더 나사를 사용해 작동측에서 이루어집니다.

그림


실린더헤드 스테드 용
ISO4762 - M6/M8/M10



주문 정보

l ₁ ±0,5	d ₁	b	l ₂	치수						실린더 스퀴우 용 [mm]	최대 [°C]	[g]	제품 번호.
				d ₂	h ₁	h ₂	l ₃	s	t				
[mm]													
93,5	6,5	21	109	10,5	38	13	74	6,0	7,0	M 6	100	28	24320.0010
117,0	8,5	26	137	13,5	41	15	93	7,0	8,5	M 8	100	42	24320.0020
132,0	8,5	27	150	13,5	45	16	108	7,0	8,5	M 8	100	48	24320.0030
179,0	8,5	28	196	13,5	50	17	151	7,5	8,5	M 8	100	70	24320.0040
235,0	10,5	30	260	16,5	54	20	201	8,5	10,5	M10	100	118	24320.0050

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.