

크랭크 핸들 · DIN 468 거위목 형 사각홈 DIN 79가 있는 형 EH 24330.



제품 설명

크랭크 핸들의 이음새는 연마, 블라스트 처리. 허브는 가공됨.

재질


기계 핸들

- 스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리

핸들 몸체

- 주철 (GTW), 플라스틱 코팅, 검은색
- 마디가 있는 주물, 플라스틱 코팅, 검은색

그림



주문 정보

l	s H11	e 최소	치수					d ₃ 기계 핸들 Ø [mm]	[g]	제품 번호
			d ₁ [mm]	d ₂	h ₁	h ₂ ~	h ₃			
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형										
63	10	13,1	10,5	20	20	32	96	16	128	24330.0210 ¹⁾
80	10	13,1	10,5	24	24	38	116	18	201	24330.0220
80	12	16,1	12,6	24	24	38	116	18	200	24330.0221
100	12	16,1	12,6	28	28	48	126	20	310	24330.0230
100	14	18,1	14,7	28	28	48	126	20	291	24330.0231
125	14	18,1	14,7	34	34	55	150	22	464	24330.0240
125	17	22,2	17,9	34	34	55	150	22	455	24330.0241
160	17	22,2	17,9	38	38	65	160	25	674	24330.0250
160	19	25,2	20,0	38	38	65	160	25	664	24330.0251
200	19	25,2	20,0	44	44	78	202	28	1083	24330.0260
200	22	28,2	23,1	44	44	78	202	28	1048	24330.0261
250	22	28,2	23,1	48	48	90	214	32	1466	24330.0270
250	24	32,2	25,3	48	48	90	214	32	1478	24330.0271
315	24	32,2	25,3	54	54	105	248	36	2303	24330.0280
315	27	36,2	28,4	54	54	105	248	36	2200	24330.0281
고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형										
63	10	13,1	10,5	20	20	32	92	16	136	24330.0310 ¹⁾
80	10	13,1	10,5	24	24	38	114	18	187	24330.0320
80	12	16,1	12,6	24	24	38	114	18	183	24330.0321
100	12	16,1	12,6	28	28	48	124	20	288	24330.0330
100	14	18,1	14,7	28	28	48	124	20	292	24330.0331

¹⁾ 핸들 바디는 주철로 제작됨 (GTW)

l	s H11	e 최소	치수					d ₃ 기계 핸들 Ø [mm]	 [g]	제품 번호.
			d ₁ [mm]	d ₂	h ₁	h ₂ ~	h ₃			
125	14	18,1	14,7	34	34	55	148	22	460	24330.0340
125	17	22,2	17,9	34	34	55	148	22	439	24330.0341
160	17	22,2	17,9	38	38	65	158	25	661	24330.0350
160	19	25,2	20,0	38	38	65	158	25	627	24330.0351
200	19	25,2	20,0	44	44	78	197	28	1020	24330.0360
200	22	28,2	23,1	44	44	78	197	28	1004	24330.0361
250	22	28,2	23,1	48	48	90	209	32	1490	24330.0370
250	24	32,2	25,3	48	48	90	209	32	1415	24330.0371
315	24	32,2	25,3	54	54	105	243	36	2200	24330.0380
315	27	36,2	28,4	54	54	105	243	36	2100	24330.0381

¹⁾ 핸들 바디는 주철로 제작됨 (GTW)

규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.