

기계 조작 핸들 · DIN 39
EH 24450.



제품 설명

재질

- 스틸, 회전림, 아연 도금 처리, 피막처리
- 스테인레스 스틸 1.4404

그림




그림 1




그림 2






그림 2

주문 정보

d ₁	d ₂ h8	d ₃	치수 d ₄ h13 [mm]	l ₁ ~	l ₂	l ₃	WS [mm]	 [g]	제품 번호.
매끈한 손잡이 D 형 - 그림 1, 스틸									
16	7	-	10	50	11	7	-	45	24450.0016
20	8	-	13	64	13	8	-	92	24450.0020
25	10	-	16	80	14	10	-	179	24450.0025
32	13	-	20	100	21	13	-	356	24450.0032
36	16	-	22	112	26	14	-	519	24450.0036
수나사 손잡이, E 형 - 그림 2, 스틸									
16	-	M 6	10	50	11	7	3	43	24450.0116
20	-	M 8	13	64	13	8	4	88	24450.0120
25	-	M10	16	80	14	10	5	175	24450.0125
32	-	M12	20	100	21	13	6	340	24450.0132
36	-	M16	22	112	26	14	8	509	24450.0136
수나사 손잡이, E 형 - 그림 3, 스테인리스 스틸									
16	-	M 6	10	50	11	7	-	45	24450.0316
20	-	M 8	13	64	13	8	-	92	24450.0320
25	-	M10	16	80	14	10	-	186	24450.0325

적용 예



규정 준수

자세한 규정 준수 정보를 보려면 원하는 품목 번호를 선택하십시오.