

타미 스크류 (Tommy Screws) · DIN 6304 핸들이 고정된 형  
EH 24490.



제품 설명

이 제품은 핀이 압입되어 있음.

재질

- 스틸, 흑색처리, 압력돌기 경화처리.

더 많은 정보

참조

스러스트 패드 DIN 6311 S (EH 22560.) 용 스러스트 포인트.

추가 제품

- 스러스트 패드, DIN 6311 납작한 모델

그림




그림 1




그림 2

\* r로 DIN 6304는 조립 완료

주문 정보

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	치수		l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	α	최소	제품 번호.
				d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	[mm]				[g]		
스러스트 패드 없음, E 형 - 그림 1												
M 6	40	12	5	4,5	-	10	50	30	-	-	21	24490.0006
M 6	50	12	5	4,5	-	10	50	40	-	-	23	24490.0007
M 8	50	14	6	6,0	-	12	60	35	-	-	39	24490.0008
M 8	60	14	6	6,0	-	12	60	45	-	-	43	24490.0009
M10	60	18	8	8,0	-	14	80	40	-	-	81	24490.0010
M10	70	18	8	8,0	-	14	80	50	-	-	86	24490.0011
M12	70	20	10	8,0	-	18	100	50	-	-	141	24490.0012
M12	80	20	10	8,0	-	18	100	60	-	-	148	24490.0013
M16	75	24	12	12,0	-	20	120	55	-	-	249	24490.0016
M16	90	24	12	12,0	-	20	120	70	-	-	268	24490.0017
M16	110	24	12	12,0	-	20	120	90	-	-	294	24490.0018
M20	75	30	16	15,5	-	28	140	55	-	-	475	24490.0020
M20	90	30	16	15,5	-	28	140	70	-	-	504	24490.0021
M20	110	30	16	15,5	-	28	140	90	-	-	544	24490.0022
스러스트 패드 있음, F 형 - 그림 2												
M 6	40	12	5	4,5	12	10	50	30	42,1	7°	24	24490.0106
M 6	50	12	5	4,5	12	10	50	40	52,1	7°	28	24490.0107
M 8	50	14	6	6,0	16	12	60	35	53,0	4°	49	24490.0108
M 8	60	14	6	6,0	16	12	60	45	63,0	4°	54	24490.0109
M10	60	18	8	8,0	20	14	80	40	63,6	3°	97	24490.0110
M10	70	18	8	8,0	20	14	80	50	73,6	3°	102	24490.0111
M12	70	20	10	8,0	25	18	100	50	74,6	3°	173	24490.0112
M12	80	20	10	8,0	25	18	100	60	84,6	3°	178	24490.0113

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	치수						α 최소	 [g]	제품 번호
				d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> ~	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub> ~			
M16	75	24	12	12,0	32	20	120	55	80,4	5°	317	24490.0116
M16	90	24	12	12,0	32	20	120	70	95,4	5°	342	24490.0117
M16	110	24	12	12,0	32	20	120	90	115,4	5°	367	24490.0118
M20	75	30	16	15,5	40	28	140	55	80,5	4°	573	24490.0120
M20	90	30	16	15,5	40	28	140	70	95,5	4°	603	24490.0121
M20	110	30	16	15,5	40	28	140	90	115,5	4°	643	24490.0122

### 규정 준수

#### RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

#### 0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

#### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.