


손바닥 모양 손잡이 · DIN 6335 경금속 EH 24630.



제품 설명

이 팜 그립은 DIN 6335에 따라 제조되었습니다.

재질

손잡이

- 경금속 (알루미늄), 무광처리 혹은 광택처리

그림




그림 1




그림 2




그림 3





그림 4





그림 5

주문 정보

d ₁	d ₂	d ₄ H7	d ₅	치수						[g]	제품 번호
				d ₆	h ₁	h ₂	h ₃	t ₁	t ₂		
[mm]											
가공전 상태, A 형 - 그림 1, 무광택 처리											
40	14	-	-	-	26	-	14	-	-	27	24630.0040
50	18	-	-	-	34	-	20	-	-	51	24630.0050
63	20	-	-	-	42	-	25	-	-	95	24630.0063
80	25	-	-	-	52	-	30	-	-	161	24630.0080
나사선 없는 막힌 홈 C 형 - 그림 3, 무광택 처리											
40	14	8	-	-	-	25	-	15	-	23	24630.0240
50	18	10	-	-	-	32	-	18	-	42	24630.0250
63	20	12	-	-	-	40	-	22	-	73	24630.0263
80	25	16	-	-	-	50	-	28	-	138	24630.0280
암나사 타입, 뚫린 홈, D 형 - 그림 4, 무광택 처리											
40	14	-	M 8	8,4	-	25	-	-	13	23	24630.0340
50	18	-	M10	10,5	-	32	-	-	16	44	24630.0350
63	20	-	M12	13,0	-	40	-	-	20	70	24630.0363
80	25	-	M16	17,0	-	50	-	-	20	129	24630.0380
암나사, 막힌 홈, E 형 - 그림 5, 무광택 처리											
40	14	-	M 8	-	-	25	-	15	-	24	24630.0440
50	18	-	M10	-	-	32	-	18	-	46	24630.0450
63	20	-	M12	-	-	40	-	22	-	74	24630.0463
80	25	-	M16	-	-	50	-	28	-	142	24630.0480

d ₁	d ₂	d ₄ H7	d ₅	치수						[g]	제품 번호
				d ₆	h ₁	h ₂	h ₃	t ₁	t ₂		
[mm]											
나사선 없는 막힌 홈 C 형 - 그림 3, 광택처리											
40	14	8	-	-	-	25	-	15	-	23	24630.0640
50	18	10	-	-	-	32	-	18	-	42	24630.0650
63	20	12	-	-	-	40	-	22	-	73	24630.0663
80	25	16	-	-	-	50	-	28	-	138	24630.0680
암나사 타입, 뚫린 홈, D 형 - 그림 4, 광택처리											
40	14	-	M 8	8,4	-	25	-	-	13	23	24630.0740
50	18	-	M10	10,5	-	32	-	-	16	44	24630.0750
63	20	-	M12	13,0	-	40	-	-	20	70	24630.0763
80	25	-	M16	17,0	-	50	-	-	20	129	24630.0780
암나사, 막힌 홈, E 형 - 그림 5, 광택처리											
40	14	-	M 8	-	-	25	-	15	-	24	24630.0840
50	18	-	M10	-	-	32	-	18	-	46	24630.0850
63	20	-	M12	-	-	40	-	22	-	74	24630.0863
80	25	-	M16	-	-	50	-	28	-	142	24630.0880

적용 예



규정 준수

자세한 규정 준수 정보를 보려면 원하는 품목 번호를 선택하십시오.