

## 손바닥 모양 손잡이 · DIN 6335 유사 버전, 스테인리스 스틸 A4 EH 24631.




### 제품 설명

틈새가 없는 버전. 먼지가 낄 틈새가 없기 때문에 위생을 고려해야 하는 작업에 적용 가능 (예, 음식 관련 산업).  
A4 스테인리스 스틸 버전은 강한 내식성을 가짐.

### 재질

- 손잡이
- 스테인리스 스틸 A4, 유광의

### 그림



### 주문 정보

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>5</sub>	치수				t <sub>1</sub> 최소	t <sub>2</sub>	[g]	제품 번호.
			d <sub>6</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	[mm]				
압나사 타입, 드릴 가공 - 그림 1										
32	12	M 6	6,4	20	9	-	10	37	24631.1332	
40	14	M 8	8,4	25	13	-	13	60	24631.1340	
50	18	M10	10,5	32	18	-	16	110	24631.1350	
63	20	M12	13,0	40	23	-	20	200	24631.1363	
압나사, 막힌 홈 - 그림 2										
32	12	M 6	-	20	9	12	-	39	24631.1432	
40	14	M 8	-	25	13	15	-	62	24631.1440	
50	18	M10	-	32	18	18	-	117	24631.1450	
63	20	M12	-	40	23	22	-	213	24631.1463	

### 규정 준수

#### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

#### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

#### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.