

별모양 손잡이 · DIN 6336 주물
EH 24650.



제품 설명

별 모양 그림은 DIN 6336에 따라 제조 되었습니다.
샌드 블라스트.

재질

손잡이
· 회 주철 GG 20, 밝은색

더 많은 정보

참조

다른 홈이 있거나, 표면 처리된 손잡이는 별도
주문사양.

그림




그림 1




그림 2




그림 3





그림 4





그림 5

주문 정보

d ₁	d ₂	d ₃ H7	d ₄	치수						[g]	제품 번호.
				d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	t ₁ 최소	t ₂		
[mm]											
가공전 상태, A 형 - 그림 1											
32	12	-	-	-	21	-	10	-	-	55	24650.0032
40	14	-	-	-	26	-	13	-	-	77	24650.0040
50	18	-	-	-	34	-	17	-	-	147	24650.0050
63	20	-	-	-	42	-	21	-	-	314	24650.0063
80	25	-	-	-	52	-	25	-	-	629	24650.0080
나사선 없는 관통 홈, B 형 - 그림 2											
32	12	6	-	-	-	20	-	-	-	186	24650.0132
40	14	8	-	-	-	25	-	-	-	72	24650.0140
50	18	10	-	-	-	32	-	-	-	130	24650.0150
63	20	12	-	-	-	40	-	-	-	275	24650.0163
80	25	16	-	-	-	50	-	-	-	548	24650.0180
나사선 없는 막힌 홈 C 형 - 그림 3											
32	12	6	-	-	-	20	-	12	-	40	24650.0232
40	14	8	-	-	-	25	-	15	-	74	24650.0240
50	18	10	-	-	-	32	-	18	-	133	24650.0250
63	20	12	-	-	-	40	-	22	-	280	24650.0263
80	25	16	-	-	-	50	-	28	-	573	24650.0280

d ₁	d ₂	d ₃ H7	d ₄	치수						t ₁ 최소	t ₂		제품 번호
				d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	[mm]					
압나사 타입, 뿔린 홈, D 형 - 그림 4													
32	12	-	M 6	6,4	-	20	-	-	-	10	39	24650.0332	
40	14	-	M 8	8,4	-	25	-	-	-	13	72	24650.0340	
50	18	-	M10	10,5	-	32	-	-	-	16	125	24650.0350	
63	20	-	M12	13,0	-	40	-	-	-	20	277	24650.0363	
80	25	-	M16	17,0	-	50	-	-	-	20	541	24650.0380	
압나사, 막힌 홈, E 형 - 그림 5													
32	12	-	M 6	-	-	20	-	-	12	-	40	24650.0432	
40	14	-	M 8	-	-	25	-	-	15	-	186	24650.0440	
50	18	-	M10	-	-	32	-	-	18	-	132	24650.0450	
63	20	-	M12	-	-	40	-	-	22	-	280	24650.0463	
80	25	-	M16	-	-	50	-	-	28	-	572	24650.0480	

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.