

별모양 손잡이 · DIN 6336 경금속
EH 24660.



제품 설명

별 모양 그림은 DIN 6336에 따라 제조 되었습니다.

재질

손잡이

- 경금속 (알루미늄), 무광처리 혹은 광택처리

그림




그림 1




그림 2




그림 3





그림 4




그림 5

주문 정보

d ₁	d ₂	d ₃ H7	d ₄	치수						[g]	제품 번호.
				d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	t ₁ 최소	t ₂		
[mm]											
가공진 상태, A 형 - 그림 1, 무광택 처리											
40	14	-	-	-	26	-	13	-	-	36	24660.0040
50	18	-	-	-	34	-	17	-	-	70	24660.0050
63	20	-	-	-	42	-	21	-	-	128	24660.0063
80	25	-	-	-	52	-	25	-	-	245	24660.0080
나사선 없는 막힌 홈 C 형 - 그림 3, 무광택 처리											
40	14	8	-	-	-	25	-	15	-	30	24660.0240
50	18	10	-	-	-	32	-	18	-	63	24660.0250
63	20	12	-	-	-	40	-	22	-	117	24660.0263
80	25	16	-	-	-	50	-	28	-	223	24660.0280
암나사 타입, 뚫린 홈, D 형 - 그림 4, 무광택 처리											
40	14	-	M 8	8,4	-	25	-	-	13	32	24660.0340
50	18	-	M10	10,5	-	32	-	-	16	62	24660.0350
63	20	-	M12	13,0	-	40	-	-	20	109	24660.0363
80	25	-	M16	17,0	-	50	-	-	20	218	24660.0380

d ₁	d ₂	d ₃ H7	d ₄	치수						t ₁ 최소	t ₂	[g]	제품 번호
				d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	[mm]					
압나사, 막힌 홈, E 형 - 그림 5, 무광택 처리													
40	14	-	M 8	-	-	25	-	15	-	33	24660.0440		
50	18	-	M10	-	-	32	-	18	-	63	24660.0450		
63	20	-	M12	-	-	40	-	22	-	118	24660.0463		
80	25	-	M16	-	-	50	-	28	-	227	24660.0480		
나사선 없는 막힌 홈 C 형 - 그림 3, 광택처리													
40	14	8	-	-	-	25	-	15	-	30	24660.0640		
50	18	10	-	-	-	32	-	18	-	63	24660.0650		
63	20	12	-	-	-	40	-	22	-	117	24660.0663		
80	25	16	-	-	-	50	-	28	-	223	24660.0680		
압나사 타입, 뚫린 홈, D 형 - 그림 4, 광택처리													
40	14	-	M 8	8,4	-	25	-	-	13	32	24660.0740		
50	18	-	M10	10,5	-	32	-	-	16	62	24660.0750		
63	20	-	M12	13,0	-	40	-	-	20	109	24660.0763		
80	25	-	M16	17,0	-	50	-	-	20	218	24660.0780		
압나사, 막힌 홈, E 형 - 그림 5, 광택처리													
40	14	-	M 8	-	-	25	-	15	-	33	24660.0840		
50	18	-	M10	-	-	32	-	18	-	63	24660.0850		
63	20	-	M12	-	-	40	-	22	-	118	24660.0863		
80	25	-	M16	-	-	50	-	28	-	227	24660.0880		

규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 압과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.