

경첩

EH 25160.



제품 설명

경첩은 콤팩트하고 안정적인 구조적 특성을 지닌다.

재질

몸체

- 아연 다이 캐스트, 크롬처리
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 은색, RAL 9006과 유사, 무광 처리
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은 색, RAL 9005와 유사, 무광 처리
- 스테인리스 스틸 1.4308
- 스테인리스 스틸 1.4408, 무광택 처리

축


- 스테인리스 스틸

더 많은 정보

추가 제품

- 스페이서 플레이트, 경첩용
- 나사산 플레이트, 경첩용
- 스톱퍼, 경첩용

그림



주문 정보

b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	치수						[g]	제품 번호.	
					h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	l ₁	l ₂			
[mm]													
아연 다이 캐스트, 크롬처리													
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0005	
40	25	14,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	48	25160.0010	
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	88	25160.0015	
60	36	21,5	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	165	25160.0020	
아연 다이 캐스트, 은색													
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0105	
40	25	14,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	48	25160.0110	
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	88	25160.0115	
60	36	21,5	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	165	25160.0120	
아연 다이 캐스트, 검정색													
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0205	
40	25	14,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	48	25160.0210	
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	88	25160.0215	
60	36	21,5	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	165	25160.0220	
스테인리스 스틸													
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0305	
40	25	16,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	48	25160.0310	
50	30	21,0	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	88	25160.0315	
60	36	26,0	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	165	25160.0320	

b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	치수 h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	l ₁	l ₂	 [g]	제품 번호.
[mm]												
스텐레스 스틸 A4												
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	23	25160.1305
40	25	16,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	57	25160.1310
50	30	21,0	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	110	25160.1315
60	36	26,0	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	210	25160.1320

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.