

경첩 · elongated on one side
EH 25165.



제품 설명

The different versions cover many applications that require a low load.

These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:

- without bores
- with bores
- with bores for countersunk screws

The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.

재질


몸체

- 스테인레스 스틸 1.4301
- 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화

축

- 스테인레스 스틸 1.4301


그림



picture 1

picture 2

picture 3



주문 정보

b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	치수						지지력			[g]	제품 번호	
				d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ~	h ₂	l ₂	F ₁ ~	F ₂ ~ [N]	F ₃ ~			
[mm]															
without bores – 그림 1, 스테인리스 스틸															
45	30	-	-	-	3	-	6	1,5	-	700	500	450	20	25165.0035	
60	40	-	-	-	4	-	8	2,0	-	1200	1000	1000	47	25165.0055	
75	50	-	-	-	6	-	10	2,0	-	1600	2000	1000	81	25165.0070	
90	60	-	-	-	6	-	10	2,0	-	1100	2500	1000	111	25165.0080	
with bores – 그림 2, 스테인리스 스틸															
45	30	24,0	9,0	3,2	3	-	6	1,5	18	700	500	450	19	25165.0135	
60	40	32,5	12,5	4,2	4	-	8	2,0	18	1200	1000	1000	45	25165.0155	
75	50	40,0	15,0	5,2	6	-	10	2,0	30	1600	2000	1000	79	25165.0170	
90	60	48,0	18,0	5,2	6	-	10	2,0	36	1100	2500	1000	108	25165.0180	
with bores – 그림 2, 스틸															
45	30	24,0	9,0	3,2	3	-	6	1,5	18	700	500	450	19	25165.1035	
60	40	32,5	12,5	4,2	4	-	8	2,0	25	1200	1000	1000	45	25165.1055	
75	50	40,0	15,0	5,2	6	-	10	2,0	30	1600	2000	1000	79	25165.1070	
90	60	48,0	18,0	5,2	6	-	10	2,0	36	1100	2500	1000	108	25165.1080	
with bores for counterscrews – 그림 3, 스테인리스 스틸															
45	30	24,0	9,0	4,0	3	6,4	6	1,5	18	700	500	450	19	25165.0235	
60	40	32,5	12,5	5,0	4	8,3	8	2,0	25	1200	1000	1000	45	25165.0255	
75	50	40,0	15,0	5,0	6	8,3	10	2,0	30	1600	2000	1000	79	25165.0270	
90	60	48,0	18,0	5,0	6	8,3	10	2,0	36	1100	2500	1000	108	25165.0280	
with bores for countersunk screws – 그림 3, 스틸															
45	30	24,0	9,0	4,0	3	6,4	6	1,5	18	700	500	450	19	25165.2035	
60	40	32,5	12,5	5,0	4	8,3	8	2,0	25	1200	1000	1000	45	25165.2055	
75	50	40,0	15,0	5,0	6	8,3	10	2,0	30	1600	2000	1000	79	25165.2070	
90	60	48,0	18,0	5,0	6	8,3	10	2,0	36	1100	2500	1000	108	25165.2080	

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.