

SIMPLEX 소프트 페이스 망치 · "스탠드-업" 합성 고무 / TPE-연질 ; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함

EH 3012.



제품 설명

SIMPLEX 3012시리즈는 인기 많은 TPE-연질과 합성 고무 인써트 조합으로 제공됩니다. 파란색 TPE-연질 인써트(3201시리즈)는 SIMPLEX라인 중 가장 연질 인써트로, 가벼운 터치를 요구하는 작업 시 강한 충격 완화를 제공합니다. 기존의 고무 망치와 달리, TPE-연질은 어떠한 원치 않는 검은 자국을 남기지 않습니다.

독창적인 형상을 자랑하는, "스탠드-업" 고무 인써트(3202.260)는 망치 헤드 위로 단단히 서있을 수 있도록 하여 허리를 구부릴 필요성을 줄여줍니다. 이는 훨씬 더 인체 공학적이고 등이 편안한 자세가 가능합니다. 모든 D60mm 사이즈 SIMPLEX 소프트-페이스 망치와 주문 및 결합할 수 있습니다. 내마모성, 충격완화 및 무취성이 입증된 합성 고무는 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다.

주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.

진동 감소 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이 중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

이 버전은 D60mm와 D80mm 크기로 제공됩니다. D80mm 버전은 초단형 핸들과 함께도 구할 수 있습니다 (3012.282).

제품 특징:

- TPE-연질(파란색, 연질, 자국 방지)과 허리 굽힘이 덜하여 등이 편안한 작업이 가능한 "스탠드-업" 고무(3202.2) 인써트 조합의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치.
- 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징.
- 고품질, 진동 감소 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
- 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
- 이 버전은 D60mm와 D80mm 크기로 제공됩니다.
- D80mm 버전은 초단형 핸들과 함께도 구할 수 있습니다 (3012.282).

적용 범위

정원 조경 작업, 도로 포장 작업, 타일 작업 / 도로 포장 작업

이 망치는 "스탠드-업"의 특수한 인서트를 삽입할 수 있는 통합된 하우징을 가지고 있습니다.

재질

더 많은 정보

손잡이

- 목재

인써트 1

- TPE-연질, 파란색
- 자국 방지
- 민자형

추가 제품

- SIMPLEX 소프트 페이스 망치, TPE-연질 / 합성 고무; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함

인써트 2

- 합성 고무, 검정색, "스탠드-업"
- 중질
- 충격 완화
- 무취
- 내마모성

케이스

- 주철

주문 정보

Ø	치수 [mm]	길이 x 넓이 x 높이	[g]	GTIN	profic@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
60	150	405	405 x 150 x 60	1500	4030618311089	AAA905c002	21-04-09-16 3012.260
80	175	490	490 x 175 x 80	2855	4030618312390	AAA905c002	21-04-09-16 3012.280

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈룸, 주석, 금 또는 텉스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.