

SIMPLEX 소프트 페이스 망치 · TPE-중질 / 나일론; 알루미늄 하우스징과 고품질 나무 손잡이 포함
EH 3138.



제품 설명

SIMPLEX 3138시리즈는 TPE-중질과 나일론 인서트 조합으로 제공됩니다. 회색 TPE-중질 인서트(3203시리즈)는 검은색 고무 인서트(3202시리즈)와 비슷한 충격력을 제공합니다. 차이점은 원치 않는 검은 자국을 남기지 않습니다. 나일론 인서트(3208시리즈)는 뛰어난 충격 질리티를 제공하며, 최대 강도에 특유의 내구성이 결합되었음을 보장합니다. 나일론은 압출 성형된 극히 단일 재료로 이루어져 있습니다. 사출 성형된 플라스틱 인서트와 비교해서, 나일론은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어나고 영하의 온도에서도 절대 조각나지 않습니다. 게다가, 오일 및 윤활유에 대한 내성을 가지고 있습니다. 핸들 보호 슬리브가 내장된 초경량 알루미늄 하우스징을 통해 작업자가 쉽게 적절한 충격력을 가하고 제어할 수 있습니다. 이는 부서지기 쉬운 자재를 아주 쉽게 작업할 수 있습니다. 진동 감소 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다. 스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다. 이 버전은 D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품 특징:

- TPE-중질 (회색, 중질, 자국 방지)과 나일론 (흰색, 경질, 뛰어난 내마모성, 영하의 온도에서 조각나지 않음, 윤활유 및 오일에 내성) 인서트 조합의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치
- 핸들 보호 슬리브가 내장된 초경량 알루미늄 하우스징을 통해 작업자가 쉽게 적절한 충격력을 가하고 제어할 수 있음 (부서지기 쉬운 자재를 작업하는데 적합).
- 고품질, 진동 감소 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
- 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
- D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

적용 범위

접거나 구부리는 작업, 가볍거나 민감한 가공물의 조정 및 위치잡기

재질

손잡이

- 목재

인서트 1

- TPE-중질, 회색
- 자국 방지
- 중질

인서트 2

- 나일론, 흰색
- 경질
- 내마모성
- 조각나지 않음
- 윤활유 및 오일에 내성

케이스

- 알루미늄 Al

주문 정보

Ø			치수 [mm]	길이 x 넓이 x 높이		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
30	90	295		295 x 90 x 30	203	4030618305439	AAA905c002	21-04-09-16	3138.030
40	115	325		325 x 115 x 40	380	4030618305446	AAA905c002	21-04-09-16	3138.040
50	135	370		370 x 135 x 50	665	4030618305453	AAA905c002	21-04-09-16	3138.050
60	150	405		405 x 150 x 60	880	4030618305460	AAA905c002	21-04-09-16	3138.060

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.