

펀치

EH 3408.



제품 설명

Halder 3408시리즈는 세 가지 사이즈의 펀치를 제공합니다: D10mm, D12mm, D15mm. 특수 나일론으로 제작된 교체 가능형, 소음 감소, 뛰어난 내마모성 및 깨짐-방지 특성을 가진 헤드가 양쪽에 장착되어 있습니다. 이러한 작은 도구를 펀치는 쇠팅치를 매우 안전하고 부드럽게 작업할 수 있도록 해줍니다.

제품특징:

- Halder가 제작한 추가적인 공구.
- 뛰어난 내마모성과 깨짐 방지 성질의 특수 나일론으로 제작된 교체 가능한 헤드가 양쪽 끝에 장착되어 있음.
- 쇠팅치를 안전하고 부드럽게 작업할 수 있도록 함.
- D10mm, D12mm 및 D15mm 사이즈로 제공됨.

적용 범위

접근이 제한된 조립/수리/유지 보수 작업, 자동차 / 트럭 분야

재질

- 인서트
- 나일론, 흰색
 - 경질
 - 내마모성
 - 조각나지 않음
 - 윤활유 및 오일에 내성

조립



교체가능한 나일론 인서트

더 많은 정보

추가 제품

- 낙하 망치/펀치 키트, 4 개

주문 정보

Ø		치수		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
		길이 x 넓이 x 높이 [mm]					
10	168	168 x 10 x 10	90	4030618302056	AAA905c002	21-04-07-02	3408.010
12	170	170 x 12 x 12	130	4030618302063	AAA905c002	21-04-07-02	3408.012
15	175	175 x 15 x 15	200	4030618302070	AAA905c002	21-04-07-02	3408.015

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.