

## 무반동 펀치용 인서트

EH 3508.



## 제품 설명

약 쇼어 73경도인 치의 나일론 인서트(3508시리즈)은 매우 경질의 인서트입니다. 이 흰색 폴리아미드 인서트는 뛰어난 충격 질리티를 제공하며, 최대 강도에 특유의 내구성이 결합되었음을 보장합니다. 나일론은 압출 성형된 극히 단일 재료로 이루어져 있습니다. 사출 성형된 플라스틱 인서트와 비교해서, 나일론은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어나고 영하의 온도에서도 절대 조각나지 않습니다. 무반동 소프트-페이스 망치에 의해 발생하는 높은 충격력에 맞섭니다. 게다가, 오일 및 윤활유에 대한 내성을 가지고 있으며 SUPERCRAFT 대형 해머, SUPERCRAFT 소프트-페이스 망치 및 무반동 펀치에 사용됩니다.

이 인서트는 D10mm부터 D100mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품 특징:


- SUPERCRAFT 나일론 인서트 (폴리아미드).
- 흰색.
- 경질.
- 뛰어난 내마모성.
- 영하의 온도에서도 조각나지 않음.
- 윤활유 및 오일에 내성.
- D10mm부터 D100mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

## 재질

인서트

- 나일론, 흰색
- 경질
- 내마모성
- 조각나지 않음
- 소음 감소
- 매우 높은 타격 효과

## 주문 정보

Ø	치수 길이 x 넓이 x 높이 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
20	18,0 x 20,5 x 20,5	5	4030618301875	AAA905c002	21-04-91-06	3508.020
30	31,5 x 31,5 x 22,0	17	4030618301899	AAA905c002	21-04-91-06	3508.030
40	41,5 x 41,5 x 24,0	33	4030618301912	AAA905c002	21-04-91-06	3508.040
50	50,0 x 50,0 x 27,0	55	4030618301936	AAA905c002	21-04-91-06	3508.050

## 규정 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.