

비틀린 쪼개기용 썰기 · 편리한 운반을 위한 특수 플라스틱 상자 포함됨

EH 3556.



제품 설명

단조 처리되고 견고한 트위스트 썰기는 20°만큼 비틀어져 있어 뛰어난 쪼개기 성능을 제공하며 큰 통나무 쪼개기에 굉장히 적합합니다. 타격면은 연마 처리 및 챔퍼 형태로 설계되었습니다. 3,100g의 무게임에도 불구하고, 측면의 움푹 들어간 그림으로 썰기를 안전하게 다루고 목재에 삽입할 수 있습니다. 비스듬히 파인 홈은 얼어붙은 목재에도 썰기가 반동이 발생하지 않도록 합니다. 오렌지 색상의 분말 코팅으로 썰기를 항상 쉽게 찾을 수 있습니다. 특수한 플라스틱으로 제작된 간이 상자는 안전한 운반을 제공합니다.

SIMPLEX 도끼 망치(3007.160)와 SIMPLEX 대형 해머(3007.081-141) 및 기타 Halder 대형 해머(3366.0S3-0S6)의 완벽한 부속물로 사용할 수 있습니다.

제품 특징:

- 강력한 쪼개기를 제공하는 견고하고, 단조 처리된 트위스트 썰기
- 무게 3,100g
- 안전하게 다루기 위한 측면의 움푹 들어간 그림.
- 비스듬히 파인 홈은 얼어붙은 목재에도 썰기가 반동이 발생하지 않음.
- 오렌지 분말 코팅으로 쉽게 찾을 수 있음.
- Halder 대형 해머 및 SIMPLEX 도끼 망치와의 완벽한 조합.
- 플라스틱으로 제작된 운반용 박스 포함.

적용 범위

1미터 통나무 쪼개기

최적의 20° 트위스트를 통해 뛰어난 쪼개기 작업이 이루어지며, SIMPLEX 도끼 망치 및 SIMPLEX 도끼 망치와 함께 최적으로 사용할 수 있음, 단조 열처리강으로 만든 견고한 트위스트 썰기, 챔퍼 형태의 연마된 타격면, 절삭면 가장자리는 연마된 면, 가이드 홈, 단조된 사선 홈과 단조된 움푹 들어간 그림이 측면에 있음.

재질

- 열처리 스틸, 드롭 단조, 연마 타격 플레이트 및 모따기 제공

더 많은 정보

참조

플라스틱 인서트에 있는 소프트-페이스 망치와 함께 사용, 쪼개기에 적합

주문 정보

치수		길이 x 넓이 x 높이 [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
길이	넓이						
260	50	260 x 50 x 66	3100	4030618302803	EAC448c004	21-04-19-02	3556.260

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.