

MAXXCRAFT 망치 · DIN 1041에 따름
EH 3666.



제품 설명

망치의 헤드부분과 핸들은 특허 등록되어 있는 고무로 연결되어 있으며, 이는 반동을 최소화하고 소음을 줄여줍니다. 또한 최대의 타격효과를 전달할 수 있도록 설계되어 있으며, 핸들 부위의 고무코팅은 작업물의 파손을 방지합니다.

적용 범위

자동차 조립과 수리 작업, 조절과 밸런싱 작업, 가공물 연결과 수리 그리고 유지보수 작업, 차체 작업, 판금 작업, 가구 조립, 창문과 문 설치, 목수 작업, 승용차 및 트럭의 수리 및 조립, 리 및 유지보수 작업

재질

- 망치 머리
- 고품질 특수 스틸, 단조강
- 손잡이
- 히코리 나무 자루

주문 정보

설명			치수 길이 x 넓이 x 높이 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
MAXXCRAFT 300	105	300	300 x 105 x 23,0	300	4030618303053	AAA904c002	21-04-09-15	3666.003
MAXXCRAFT 500	116	320	321 x 116 x 28,5	500	4030618303060	AAA904c002	21-04-09-15	3666.005
MAXXCRAFT 800	131	350	350 x 131 x 33,0	800	4030618303077	AAA904c002	21-04-09-15	3666.008
MAXXCRAFT 1000	135	360	360 x 135 x 37,5	1000	4030618303084	AAA904c002	21-04-09-15	3666.010

적용 예







규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.