

표준-범위 L12

5개의 지그를 동시에 조립하기 위한 범위, 부품번호. 1590.140

개수	명칭	부품번호	개수	명칭	부품번호
시스템 부품			표준 부품		
3	베이스 플레이트(Base plate)	1501.300	5	스크류(Grub screw)	22540.0421
2	베이스 플레이트(Base plate)	1501.500	5	스크류(Grub screw)	22540.0422
2	클램핑 앵글	1505.200	5	스크류(Grub screw)	22540.0423
6	콘솔(Console)	1510.100	3	볼트, 평면	22690.0001
2	콘솔(Console)	1510.200	3	볼트, 평면	22690.0002
8	마운팅 부품	1512.000	3	볼트, 볼록함	22690.0101
6	클램핑 바	1513.600	3	볼트, 볼록함	22690.0102
6	클램핑 바	1513.700	3	볼트, 홈이 패여 있음	22690.0201
3	클램프 장착	1514.700	3	볼트, 홈이 패여 있음	22690.0202
3	스톱퍼 앵글	1520.400	3	볼트, 평면	22690.0302
3	스톱퍼 앵글	1520.500	3	볼트, 평면	22690.0303
5	클램핑 바	1533.000	2	볼트, 볼록함	22690.0402
3	클램핑 바	1533.200	3	볼트, 볼록함	22690.0404
6	서포트 플레이트	1547.900	3	볼트, 홈이 패여 있음	22690.0502
2	V형 블록	1548.100	3	볼트, 홈이 패여 있음	22690.0504
2	V형 블록	1548.500	2	볼이 끝에 달린 스크류, 비틀림 방지됨	22700.0624
2	V형 블록 부품, 우측	1548.700	2	볼이 끝에 달린 스크류, 비틀림 방지됨	22700.0626
2	V형 블록 부품, 좌측	1548.800	3	셀프 얼라이닝 패드, 평면타입	22730.0020
3	포지셔닝 서포트 클램핑 바	1549.200	2	셀프 얼라이닝 패드, 평면타입, 조절식	22740.0017
3	포지셔닝 서포트 클램핑 바	1549.400	15	T-슬롯(Slot)용 너트	23010.0142
12	서포트 서포트 클램핑 바	1550.000	5	T-너트용 나사	23040.0624
6	스톱퍼	1551.500	5	T-너트용 나사	23040.0625
6	스톱퍼	1551.700	5	T-너트용 나사	23040.0626
6	포지셔닝 실린더	1553.500	5	T-너트용 나사	23040.0627
30	맞춤 나사	1555.500	3	T-너트용 나사	23040.0664
300	잡금 나사	1557.000	3	T-너트용 나사	23040.0665
4	슬롯(Slot)-어댑터	1580.000	3	T-너트용 나사	23040.0666
4	슬롯(Slot)-어댑터	1581.000	6	원추형 씨트	23050.0212
5	평면 와셔	1107.400	4	원추형 씨트	23050.0216
10	평면 와셔	1107.600	25	평면 와셔	23060.0012
20	평면 와셔	1107.800	10	평면 와셔	23060.0016
10	평면 와셔	1107.900	6	육각 너트	23070.0012
1	슬롯(Slot) 클램핑 앵글	1112.100	4	육각 너트	23070.0016
1	슬롯(Slot) 클램핑 앵글	1112.400	10	칼라 너트	23080.0012
10	스톱퍼(Butment)	1114.500	10	칼라 너트	23080.0016
2	T-슬롯(Slot) 센터링 블록	1129.600	6	연결 너트	23090.0012
1	렌치	1139.400	4	연결 너트	23090.0016
1	로케이팅 핀	1140.700	4	클램프	23150.0015
1	로케이팅 핀	1140.800	4	클램프	23150.0016
2	중간 플레이트(Intermediate plate)	1147.700	2	클램프	23150.0019
2	서포트 클램핑 바	1147.800	2	클램프	23150.0020
5	서포트 플레이트	1147.900	3	코가 달린 클램프	23180.0213
1	조절 가능한 서포트	1163.000	2	다운 홀드 클램프	23210.0521
1	조절 가능한 서포트	1163.100	2	다운 홀드 클램프	23210.0522
			2	베딩 서포트	23220.0150
			2	다운 트러스트 클램프	23310.0051
			1	다운 트러스트 클램프	23310.0054
			1	다운 트러스트 클램프	23310.0057
			16	높이 조절 실린더	23310.0140
			8	높이 조절 실린더	23310.0141
			6	높이 조절 실린더	23310.0142

지정된 범위를 권장합니다.
공작물에 따라 필요한 부품이 다릅니다.
필요에 따라 범위를 변경할 수 있습니다.