



펀치 / 무반동 펀치

- 접근성이 제한된 환경에서의 정비 보조 공구
- 무반동 - Ø 20/30/40/50 mm
- 단단한 사출 나일론으로 제작된 교체 가능한 인서트 : 파편이 생기지 않음 (영하의 온도에서도), 깨지거나 찌개지지 않음
- 항동 팁의 펀치를 대체가능



제품 번호	가로 x 세로	중량 [g]	길이 [mm]
3408.010	10	90	168
3408.012	12	130	170
3408.015	15	200	175
3408.020	20	215	150
3408.030	30	470	155
3408.040	40	785	160
3408.050	50	1.250	165

MAXXCRAFT 시리즈 3666

- 특허받은 머리와 손잡이 사이의 고무 연결로 인해서 완전한 힘이 타격물에 전달되도록 하면서 반동은 감소됨.
- 반동 감소 (-69%)
- 높은 타격효과 (+24%)
- 고무 코팅 처리된 보호 핸들 슬리브
- DIN 1041에 따름



제품 번호	중량 [g]	길이 [mm]
3666.003	300	300
3666.005	500	320
3666.008	800	350
3666.010	1.000	360

SECURAL 시리즈 3380

- 코너리와 모서리 용도에 특화
- 최대의 무반동 효과
- 파손되지 않는 완벽한 연결부위
- 폴리 우레탄으로 제작된 교체 가능한 인서트 : 직사각형, 소음 감소, 높은 타격 효과, 내마모성

제품 번호	가로 x 세로	중량 [g]	길이 [mm]
3380.040	30 x 40	680	300
3380.045	35 x 45	1.000	310



HALDEROEMHELD KOREA

할더·림헬드 코리아(주)
 13209 경기도 성남시 중원구 사기막골로 45번길 14 우림라이온스밸리 2차 B-1405
 sales@halder-roemheld.co.kr / www.halder-roemheld.co.kr
 T 031 736 4762 / F 031 736 4764



공급처 :



103.193

KR/KR/04/2021

THE ORIGINAL
 전문가용

자동차 / 산업

조립 / 수리 / 정비 작업



SIMPLEX 시리즈 3749

- 모든 부품은 교체 가능
- 높은 충격 효과 (추가적인 무게로 인해)
- 높은 안정성 (강화 주철 하우징, 파이버 글래스 손잡이)
- 기존의 구리와 납망치를 대체함
- 2종류의 인서트 : 동(경질) / 경금속(은색, 경질, 내열성)

제품 번호	가로 x 세로	중량 [g]	길이 [mm]
3749.030	30	590	300
3749.040	40	1.195	330

SIMPLEX 시리즈 3028

- 모든 부품은 교체 가능
- 높은 품질의 나무 손잡이
- 견고하고 내구성이 뛰어난 주철 하우징
- 2종류의 인서트 : 합성 고무 (검정색, 중질, 충격 완화, 무취, 낮은 마모 정도) / 나일론 (흰색, 경질, 높은 내마모성, 파편이 생기지 않음, 기름과 그리스에 내성있음)

제품 번호	가로 x 세로	중량 [g]	길이 [mm]
3028.030	30	355	295
3028.040	40	650	325
3028.050	50	1.140	370
3028.060	60	1.520	405
3028.080	80	2.890	490

평탄화 작업 / 바퀴 교체



무반동 대형 해머 SUPERCRAFT 시리즈 3366.VS

- 무반동, 강한 타격
- 진동 감소 히코리 손잡이
- 쇠말뚝 또는 핀을 칠때 버섯 처럼 형태가 변하는 현상이나 파편이 튀지 않음
- 단단한 사출 나일론으로 제작된 교체 가능한 인서트 : 파편이 생기지 않음 (영하의 온도에서도), 깨지거나 찌개지지 않음

제품 번호	가로 x 세로	중량 [g]	길이 [mm]
3366.081	80	4.410	880
3366.107	100	7.050	1.000
3366.110	100	9.300	1.000

BLACKCRAFT 시리즈 3379

- 무반동, 강한 타격
- 폴리우레탄으로 완벽하게 감싸진 형태
- 망치 타격 실패시 스파크가 생기거나 흠집이 생기는 것을 방지함
- 완벽하게 룯붐에 의해 용접됨
- 인체공학적 파손 방지 스틸 튜브 손잡이, 미끄럼 방지 그립

제품 번호	가로 x 세로	중량 [g]	길이 [mm]
3379.040	40	640	300
3379.050	50	900	310
3379.060	60	1.300	315

가공물의 정렬 및 조정



SUPERCRAFT 시리즈 3389

- 무반동, 강한 타격
- 인체 공학적이며, 파손 방지된 3개 복합 소재 손잡이
- 능한 인서트 : 파편이 생기지 않음 (영하의 온도에서도), 깨지거나 찌개지지 않음

제품 번호	가로 x 세로	중량 [g]	길이 [mm]
3389.040	40	790	370
3389.050	50	1.040	380
3389.060	60	1.625	390

SUPERCRAFT 시리즈 3377

- 무반동, 강한 타격
- 인체공학적인 파손 방지 스틸 튜브 손잡이, 미끄럼 방지 그립
- 단단한 사출 나일론으로 제작된 교체 가능한 인서트 : 파편이 생기지 않음 (영하의 온도에서도), 깨지거나 찌개지지 않음

제품 번호	가로 x 세로	중량 [g]	길이 [mm]
3377.025	25	385	270
3377.030	30	585	295
3377.040	40	805	305
3377.050	50	1.150	315
3377.060	60	1.750	325
3377.070	70	2.250	335