


DE SPECIALISTEN VOOR PRECIEZE EN DELICATE WERKZAAMHEDEN



BANKHAMERS TERUGSLAG GEDEMPT



HALDER



german
brand
award
19
gold



**HET
ORIGINEEL
VOOR PROFESSIONALS**

**AUTOMOBIELSECTOR /
INDUSTRIE**

DOORSLAG/KLOPPER

- De kleine helpers voor onderhoudswerkzaamheden met beperkte toegankelijkheid
- Vanaf Ø 20 terugslagvrij
- Verwisselbare hamerdoppen van speciaal nylon: **geen versplintering** (zelfs bij temperaturen onder het nulpunt), zeer slijtvast, geluidsarm



Art.Nr.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3408.010	10	90	168
3408.012	12	130	170
3408.015	15	200	175
3408.020	20	215	150
3408.030	30	470	155
3408.040	40	785	160
3408.050	50	1.250	165

MAXXCRAFT SERIE 3666

- **Waarneembare terugslagdemping, volledige overdracht van stootkracht** door **gepatenteerde** rubberen verbinding tussen kop en steel
- De trillingsbelasting van de handgreep bij het slaan van staal is circa 68% lager dan bij een normale DIN-sluithamer 500 g met circa 24% hogere slagkracht
- Rubbergecoate steelbeschermingshoes voor het opvangen van missers
- Volgens DIN 1041



Art.Nr.	[g]	[mm]
3666.003	300	300
3666.005	500	320
3666.008	800	350
3666.010	1.000	360

SECURAL SERIE 3380

- De specialist voor hoeken en randen
- **Maximale terugslagdemping**
- Absoluut onbreekbaar
- Verwisselbare hamerdoppen van polyurethaan (rechthoekig, middelhard, geluidsarm, dempend)



Art.Nr.	lengte x breedte [mm]	[g]	[mm]
3380.040	30 x 40	680	300
3380.045	35 x 45	1.000	310

ERWIN HALDER KG

Erwin-Halder-Straße 5-9
88480 Achstetten-Bronnen
Duitsland

T +49 7392 7009-0
F +49 7392 7009-160
info@halder.com
www.halder.com

Uitgereikt door:



103.176

NL/EH/07/2020



SIMPLEX SERIE 3749

- Onderdelen van de hamer zijn te vervangen
- **Hoge slagkracht** door verhoogd gewicht
- **Hoge stabiliteit** (versterkte smeedbare gietijzeren behuizing, stabiele en duurzame handgreep van glasvezel)
- Hamerdoppen: Koper (hard) / zacht metaal (zilver, hard, hittebestendig)

Art.Nr.	Ø [mm]	■ [g]	┆ [mm]
3749.030	30	590	300
3749.040	40	1.195	330

SIMPLEX SERIE 3028

- Onderdelen van de hamer zijn te vervangen
- Houten steel van hoge kwaliteit
- Robuuste, duurzame smeedbare gietijzeren behuizing
- Hamerdoppen: samenstelling van het rubber (zwart, medium hard, dempend, weinig slijtage) / Nylon (wit, hard, geen versplintering, zelfs bij mintemperaturen, geluidsarm, bestand tegen olie en vet)

Art.Nr.	Ø [mm]	■ [g]	┆ [mm]
3028.030	30	355	295
3028.040	40	650	325
3028.050	50	1.140	370
3028.060	60	1.520	405
3028.080	80	2.890	490

**MOKER
SUPERCRAFT SERIE 3366.VS**

- **Terugslagvrij, hoge impact**
- Met trillingsdempende, gelakte en ergonomisch gevormde Hickory steel
- Verwisselbare hamerdoppen van speciaal nylon: **geen versplintering** (zelfs bij temperaturen onder het nulpunt), zeer slijtvast, geluidsarm

Art.Nr.	Ø [mm]	■ [g]	┆ [mm]
3366.081	80	4.410	880
3366.100	100	7.050	1.000
3366.107	100	9.300	1.000

BLACKCRAFT SERIE 3379

- **Terugslagvrij, hoge impact**
- Volledig gecoat met polyurethaan
- **Beschermt tegen krassen en voorkomt vonken in geval van missers**
- Volledig robotgelast
- Breukbestendige stalen buisgreep en antislipgreep

Art.Nr.	Ø [mm]	■ [g]	┆ [mm]
3379.040	40	640	300
3379.050	50	900	310
3379.060	60	1.300	315

SUPERCRAFT SERIE 3389

- **Terugslagvrij, hoge impact**
- Ergonomisch gevormde, slipvaste en onbreekbare 3-componenten handgreep
- Verwisselbare hamerdoppen van speciaal nylon: **geen versplintering** (ook bij temperaturen onder het nulpunt), geluidsarm

Art.Nr.	Ø [mm]	■ [g]	┆ [mm]
3389.040	40	790	370
3389.050	50	1.040	380
3389.060	60	1.625	390

SUPERCRAFT SERIE 3377

- **Terugslagvrij, hoge impact**
- Ergonomisch
- Breukbestendige stalen buisgreep en antislipgreep
- Verwisselbare hamerdoppen van speciaal nylon: **geen versplintering** (ook bij temperaturen onder het nulpunt), geluidsarm

Art.Nr.	Ø [mm]	■ [g]	┆ [mm]
3377.025	25	385	270
3377.030	30	585	295
3377.040	40	805	305
3377.050	50	1.150	315
3377.060	60	1.750	325
3377.070	70	2.250	335

