




german
brand
award
'19
gold



SIMPLEX SERIE 3117

- Perfect voor het precies werken aan gevoelige werkstukken
- Extra lichte aluminium behuizing
- Onderdelen van de hamer zijn te vervangen
- Hoogwaardige houten steel
- Uitwisselbare hamerdoppen: TPE-zacht (blauw, wit, **vlekvrij**), Superplastic (wit, middel hard, zeer duurzaam, slijtvast)



Art.Nr.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3117.030	30	185	295
3117.040	40	350	325

FERROPLEX SERIE 3677

- Bank- en voorhamer in één.
- Met stalen buis en ergonomisch gevormde rubberen greep.
- Hamerkop van hoogwaardige staal
- De andere hamerkop is verwisselbaar en gemaakt van zeer slijtvast Nylon, **geen versplintering** (ook bij temperaturen onder het nulpunt)



Art.Nr.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3677.030	30	600	290
3677.035	35	800	295

MAGNEETHOUDER

- Hoge houdkracht door zes Neodymium magneten
- Ook voor het ophangen van kabels, plakbandrollen en diverse andere gebruiksvoorwerpen
- De rubberomwikkelde magneet voorkomt krassen en is olie resistent



Art.Nr.	Kleur	Ø [mm]	[g]
3688.002	blauw	75	250
3688.003	zwart	75	250

ERWIN HALDER KG

Erwin-Halder-Straße 5-9
88480 Achstetten-Bronnen
Duitsland

T +49 7392 7009-0
F +49 7392 7009-160
info@halder.de
www.halder.de

Uitgereikt door:



103.174

NLEHL/07/2020



**HET
ORIGINEEL
VOOR PROFESSIONALS**

**TIMMERMAN /
DAKDEKKER**



SIMPLEX SERIE 3027

- Onderdelen van de hamer zijn te vervangen
- Hoge kwaliteit houten steel
- Robuust, duurzaam gesmeed gietijzeren omhulsel
- Hamerdoppen: rubber samenstelling (zwart, medium hard, dempend, slijtvast), Superplastic (wit, middelhard, zeer taai, slijtvast)

Art.Nr.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3027.060	60	1.510	405
3027.080	80	2.770	490

VOORHAMER

SIMPLEX SERIE 3027.VS

- Onderdelen van de hamer zijn te vervangen
- Hoogwaardig Hickory steel, hoge dichtheid, lange vezel, zeer stabiel
- Robuuste, duurzame gietijzeren behuizing
- Hamerdoppen: rubber samenstelling (zwart, middelhard, dempend, slijtvast) / Superplastic (wit, middelhard, zeer resistent, slijtvast)

Art.Nr.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3027.081	80	3.170	800
3027.100	100	5.350	1000

SECURAL MODEL 3380

- Maximale terugslagdemping
- Absoluut onbreekbaar
- Verwisselbare doppen van polyurethaan: rechthoekig, middelhard, geluidsarm, dempend, bestendig

Art.Nr.	Lengte x breedte	[g]	[mm]
3380.040	30x40	680	300
3380.045	35x45	1.000	310

SUPERCRAFT SERIE 3366

- Terugslagvrij, hoge slagkracht
- Ergonomisch
- Trillingsdempende Hickory steel
- Vervangbare rubberen doppen van speciaal nylon: **geen versplintering** (ook bij temperaturen onder het nulpunt), zeer slijtvast, geluidsarm

Art.Nr.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3366.020	20	245	300
3366.025	25	325	305
3366.030	30	460	330
3366.035	35	560	335
3366.040	40	715	355

SUPERCRAFT SERIE 3377

- Terugslagvrij, hoge slagkracht
- Ergonomisch
- Breukbestendige stalen buis en ergonomisch gevormde, antislipgreep
- Vervangbare rubberen doppen van speciaal nylon: **geen versplintering** (ook bij temperaturen onder het nulpunt), zeer slijtvast, geluidsarm

Art.Nr.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3377.050	50	1.150	315
3377.060	60	1.750	325
3377.070	70	2.250	335

BASEPLEX SERIE 3968

- Behuizing van spuitgegoten zink met stootvastheid van de handgreep
- Ergonomisch gevormde, gelakte houten steel
- Uitwisselbare rubberen doppen: Celluloseacetaat (rood, hard, bestand tegen olie en vet), nylon (wit, hard, zeer slijtvast, **geen versplintering**)

Art.Nr.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3968.025	25	215	270
3968.030	30	360	280
3968.040	40	510	325