

## Richtstenen

1029.600




### Productbeschrijving

#### Materiaal

- staal, gehard, geslepen

### Tekening




### Bestelinformatie

System	Afmetingen							[g]	Artikelnr.
	$h_1$	$h_2$	$b_1$	$b_2$	$d$	$l_1$	$l_2$		
V40	13,5	8,5	15	10	M6	38	26	41	1029.600

### Toepassingsvoorbeeld

**1863.9063** M6x16 UFK-10.9 (V40)

**1863.8025** M10x25 UFK-10.9 (V70)



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."