

Basisplaten • passend op pallets DIN 55 201

1100.700



Productbeschrijving

Materiaal


- staal, gehard, geslepen

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Tekening



* Deze toleranties gelden alleen bij uitwendige aanslag.
Afstand tussen de gleuven $70 \pm 0,01$.


Bestelinformatie


Systeem	Afmetingen							voor schroeven	y	Aantal T-gleuven	[kg]	Artikelnr.
	$a_1 \times a_2$	c	d	$l_1 \pm 0,013$	l_2	l_3	l_4					
V70	400 x 400	50	20	150	60	100	100	M12	12	5 x 5	56	1100.700


Toepassingsvoorbeeld











Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."