


## Spanner · beweegbare bek

1137.300



### Productbeschrijving

Max. aandraaimoment 140 Nm, spankracht = 30 kN

### Materiaal


- staal, gehard, geslepen

### Meer informatie


#### Overige producten

- Spanner
- Spanner, vaste bek
- Spanner, wisselbek, zacht
- Spanner, wisselbek, geribbeld/glad

### Tekening



### Bestelinformatie

| System | <br>[kg] | Artikelnr. |
|--------|---|------------|
| V70    | 4   | 1137.300   |

### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."