


## Opspanlichamen • V70eco

1211.300




### Productbeschrijving

V70eco grondplaten zijn een verdere ontwikkeling van de V70 productlijn, geoptimaliseerd in kwaliteit en prijs.  
Ze zijn volledig compatibel met het bestaande V70 T-slot systeem.

### Materiaal

- gereedschapsstaal, versterkt

### Tekening



### Bestelinformatie

Systeem	Afmetingen												[g]	Artikelnr.
	b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	n	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>		
V70	40	210	14	24	70	10	20	35	70	4	12,25	M12	3039	1211.300

### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."