

Hoekplaten  
1506.500



Productbeschrijving

Materiaal


- Gietijzer GG

Meer informatie


Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.


Tekening




Bestelinformatie

Systeem	Afmetingen											y	voor schroeven	Hoeveelheid bevestigingsgaten n	Gaten patroon	 [kg]	Artikelnr.
	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h	h <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	a	b <sub>2</sub>	l <sub>4</sub>	s						
L12	500	630	500	595	120	12	M12	200	200	200	100	12	M12	6	12 x 10	326	1506.500

Toepassingsvoorbeeld





## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."