


Prisma's  
1548.100




Productbeschrijving

Materiaal

- staal, gehard, geslepen


Tekening



Bestelinformatie

Systeem	Afmetingen								[g]	Artikelnr.
	$l_1$	$h_1$	$h_2$	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$d_3$ min.	$d_3$ max.		
L12	78	40	115	12	M12	60	18	148	1249	1548.100

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."