

## Prismadelen rechts/links

1548.800




### Productbeschrijving

#### Materiaal

- staal, gehard, geslepen

### Tekening



D1 (mm) ø-bereik	n x T (mm) afstand	X
40-330	1x50= 50	190
140-430	2x50=100	240
240-530	3x50=150	290
340-630	4x50=200	340
440-730	5x50=250	390
540-830	6x50=300	440
640-930	7x50=350	490
740-1030	8x50=400	540
840-1130	9x50=450	590

### Bestelinformatie

Systeem	Afmetingen				[g]	Artikelnr.
	b <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	s	a		
links – Afbeelding 1						
L12	48	12	18	15	1308	1548.800

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."