

## Aanslagen • cilindrisch

1551.500




## Productbeschrijving


## Materiaal

- staal, gehard, geslepen

## Tekening



## Bestelinformatie

Systeem	Afmetingen				 [g]	Artikelnr.
	$l_1$	$l_2$	$d$	$d_1$		
L12	50	24	40	12	400	1551.500

## Voldoet

## Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

## Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

## Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."