

Aanslagen · vlak  
1586.071




Productbeschrijving

Materiaal

Huls

- gereedschapsstaal, gehard

Tekening



Bestelinformatie

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ±0,01	Afmetingen				[g]	Artikelnr.
			b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>		
[mm]								
vlak, aan beide zijden / breedte ingekort – Afbeelding 2								
M12	40	20	44	29	21,4	6,4	324	1586.071

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."